

## Kit batteria MicroW XL



La batteria degli MicroW XL è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce. È possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione. E' disponibile uno strumento per aprirli facilmente.

Nota: al di sotto dei  $-30^{\circ}\text{C}$  la durata della batteria è notevolmente ridotta. Durata massima di una missione a  $-80^{\circ}\text{C}$ : 12 ore. Con uso prolungato al di sotto dei  $-40^{\circ}\text{C}$  la durata massima della missione si riduce costantemente. Per missioni di durata superiore utilizzare la batteria speciale per  $-80^{\circ}\text{C}$  per S-MicroW XL.



### Accessori

- Strumento apri logger universale

### Specifiche tecniche

Tipo batteria	3.6V al cloruro di tionile di litio 1.8 Ah
---------------	--

