

Kit batteria MicroW XL



La batteria degli MicroW XL è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce. È possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione. E' disponibile uno strumento per aprirli facilmente.

Nota: al di sotto dei -30°C la durata della batteria è notevolmente ridotta. Durata massima di una missione a -80°C : 12 ore. Con uso prolungato al di sotto dei -40°C la durata massima della missione si riduce costantemente. Per missioni di durata superiore utilizzare la batteria speciale per -80°C per S-MicroW XL.



Accessori

- Strumento apri logger universale

Specifiche tecniche

